


| | | |
|--|---------------------------------------|---------------|
| ブースNo 1 | RT.ワークス株 電動アシストの安心感をご体験下さい！ | |
| | ロボットアシストウォーカーRT.3 | 550547 |
|  <p>電動アシストだから坂道でも安心・快適な歩行</p> <p>センサーとモータを駆使したロボット技術で上り坂ではアシストで楽に上れ、下り坂では自動ブレーキが働くので流れてゆかず、ゆっくり安心して歩けます。又、傾いた道では、ハンドルを取られることなく、片流れ無く安定して進めます。速度超過を検知すると自動的にブレーキがかかり転倒予防など、電動アシストだからできる安心、快適な歩行で、高齢者の外出を支えます。</p> | | |

| | | |
|--|---|---------------|
| ブースNo 5 | 株イーストアイ 営業担当の「松本」、「瀬田」です。 | |
| | セーフティーアームウォーカースリムタイプ[®] | 526856 |
|  <p>「セーフティーアームウォーカーシリーズ」に新サイズの「スリムタイプ」が登場！住環境(廊下やドアの幅等)や身体状況から、「スタンダードサイズは幅が広い」、「SSサイズはグリップ高さが低い」というご意見を戴き、スタンダードサイズと同じグリップ高さのまま、幅が狭くなりました。</p> <p>カラーはスタンダードなシルバーに加え、ブラックカラーもラインナップ！シルバーカラーは「リハビリのイメージが強い」「病院を連想してしまう」などのお声がありますが、シックでマットなブラックカラーなので、従来のマイナスイメージを緩和できます。</p> | | |

| | | |
|---|-----------------------|---------------|
| ブースNo 2 | アクションジャパン株 | |
| | アクションパッド車いす用 | 663619 |
|  <p>底づきせず、ずれ力を軽減する、冷たくない、超薄型の車いす用床ずれ防止クッション</p> <p>人のアクション(動き)をサポートします</p> | | |
| | ワンダーマット | 663615 |
|  <p>わずか5ミリの厚みで、転倒転落時の衝撃を吸収緩和する超薄型床マット</p> <p>センサーマットの組み合わせも可能</p> | | |
| | ディスポクッション ペントS | 908593 |
|  <p>使いやすく解りやすい優しい床ずれ防止クッション</p> <p>病院の手術室やICUで高い評価を得ています</p> <p>踵や肘、膝の床ずれ防止にお役立てください</p> | | |

| | | |
|---|---------------------|---------------|
| ブースNo 6 | 株イノアクリビング | |
| NO IMAGE | ファセットケアマットレス | 964087 |
|  <p>六角形の独自スリットにより、優れた体圧分散性能と、寝返りのしやすさを両立させた床ずれ防止用具静止型マットレスです。</p> | | |
| | サポティクッション | 964089 |
|  <p>中材に2種類のウレタンを使用しており、ソフトな感触のポジショニングクッション。軽量で支持性があり身体にフィットします。中材も洗濯可能です。</p> | | |
| NO IMAGE | ファセットケアクッション | 964092 |
|  <p>座骨部に大きい六角形スリットを施し、体圧分散性の高い車椅子クッション。3層構造により底付きしにくく、しっかりと支えます。通気・防水の2種類。</p> | | |

| | | |
|---|--------------------------|---------------|
| ブースNo 3 | アサヒシューズ株 | |
| 快歩主義(新発売予定品)、アサヒフットケアシューズのご案内 | | |
| | 快歩主義L011 ネイビー(新色) | 003430 |
|  <p>快歩主義L011からネイビー(新色) ※2月発売</p> <p>特長 大型マジックタイプ 軽量 3E 抗菌 丸洗いOK ゴム底 (エクスパンセル配合)</p> | | |
| 商品2 | 快歩主義L178 (新製品) | |
| 快歩主義 新製品 ハンズフリー対応スリッポン ※2月発売 | | |
| 特長 Lカットハンズフリー踵、やわらかカウンター足入れスポット 軽量 3E 抗菌 丸洗いOK ゴム底 (エクスパンセル配合) | | |
| | アサヒフットケア005 | 211302 |
|  <p>高いクッション性 驚くほどやわらかい履き心地</p> <p>正常歩行を促進(モーションガイドスロープ)※特許取得 4E 抗菌 丸洗いOK 速乾仕様</p> | | |

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| ブースNo 7 | ウィズワン株 | |
| 軽量・コンパクトでオシャレな歩行車 | | |
| | レジェールキャンシット | 311875 |
|  <p>座面付き軽量・コンパクトな歩行車！！</p> <p>沢山のご要望をいただき形に出来た商品です！！</p> <p>軽量・コンパクトで座面付き。シングル車輪3WAYで直進・左右40度・360度対応が可能になりました。</p> <p>カラー展開も4色ございます！！</p> | | |
| | ヘルシーワンコンシェルジュ | 311862 |
|  <p>ヘルシーワンの特徴を活かした、超軽量・コンパクトな前腕支持タイプの歩行車！！重量5.3kg！！</p> <p>通常の歩行車で疲れてハンドルに腕を乗せて使用される方や、デイサービスなど車への積み込みが必要な方のどに最適の商品です！！</p> | | |

| | | |
|--|--------------------------------|---------------|
| ブースNo 4 | アロン化成株 | |
| 商品1 | 折りたたみシャワーベンチA-S/A-Sフィット | |
|  <p>業界最軽量3.5kgで超簡単折りたたみ、防カビ素材とお手入れのしやすいクリーンデザイン。</p> <p>世界的デザイン会社「nendo」監修の大型新製品！！</p> | | |
| | おく楽すべり止めマットKP | 403221 |
|  <p>安心入浴を叶えるマットがリニューアル！グリップ力向上の秘密は"こんべいとう"！</p> <p>こんべいとう模様でグリップ力がUPしました！！</p> | | |
| | ホータブルトイレFX-30座面付 | 403222 |
|  <p>樹脂製ポータブルトイレFX-30に"座面付"が新登場。椅子としても使えるから狭いお部屋でも便利！！耐荷重は100kgなので安心！！</p> | | |

| | | |
|---|-----------------------|---------------|
| ブースNo 8 | WHILL株 | |
|  <p>スマートになった歩道のスクーター</p> <p>着脱バッテリー、室内で充電可能</p> <p>最小回転半径97cm、小道や駐輪場での操作が簡単</p> <p>悪路でもサスペンションが衝撃を吸収し体への負担を軽減</p> <p>シート回転機能で移乗しやすい</p> | | |
| | WHILL Model C2 | 546536 |
|  <p>これからのプレミアムカー</p> <p>悪路にも対応、登坂10度/段差乗り越え5cm</p> <p>最小回転半径76cm、狭い室内も走行可能</p> <p>悪路でもサスペンションが衝撃を吸収し体への負担を軽減</p> <p>アームの跳ね上げで横移乗しやすい</p> | | |

※画像につきましてはカタログ掲載商品のみとなっています。

| ブースNo 9 | (株)ウェルパートナーズ | |
|------------|---|--------|
| | ラビットライトWR10 | 939417 |
| | 大型10インチキャスター仕様の前腕支持台型歩行車 2wayの軽量タイプで、屋内外でのご使用可能。 屋外での使用に最適です。 | |
| | ラビットライトWR7 | 939417 |
| | 7インチキャスター仕様の前腕支持台型歩行車です。 2way軽量タイプで、室内外でのご使用可能。 室内使用に最適です。 | |
| | サイドサポートクッションシリーズ | 939315 |
| | 横倒れ防止クッションです。標準・フィット・スリムの 3種類を設定しており、誰でも簡単にセット出来る 安価なクッションです。 | |

| ブースNo 13 | (株)オフィス・ラボ | |
|-------------|--|--------|
| | ピタットチェア アシストPT-AS24X | 583540 |
| | 電気を使わないガススプリング式の立ち上がりアシスト機能付き の介護椅子。45度ごとの回転ロックと、前後スライド機能で介護者の 負担を軽減します。移動用リフトとしてレンタル可能。 | |
| | サイドクッションひじスポットSDC-HS25 | 583573 |
| | 介護椅子や介助用車椅子の肘掛けにスポットと簡単に設置でき、 座位保持の難しい方の体幹を安定させるためのクッションです。 車椅子付属品としてレンタルが可能です。 | |
| | ピタットクッション車椅子用PT-CS-KU | 583105 |
| | 車椅子に設置することで、両サイドと背面から体幹をしっかりとホールドします。小柄な方、上半身を支える力が弱い方をサポートしま す。車椅子付属品としてレンタルが可能です。 | |

| ブースNo 10 | (株)ウェルファン | |
|-------------|---|--------|
| | まごころステッキ | 009791 |
| | お好みに合わせて選べるスタイルとカラー。 グリップが手に心地よくフィットし、滑りにくいのが特長です。 杖先ゴムは接地範囲が広く、足元をしっかりと支えます。 | |
| | まごころ防水シーツ | 009581 |
| | 部分タイプと全身タイプを各種素材・3色から選べます。 洗濯後に乾きが早い素材を使っています。 お求めやすい価格のベーシックな防水シーツです。 | |
| | まごころ食事用エプロン | 009591 |
| | あんしん感のあるロングサイズのエプロンです。 肌への刺激が少ない面ファスナーを使用しています。 8柄からお選び頂けます。 | |

| ブースNo 14 | (株)カスタム NURSE ANGIE | |
|-------------|--|--------|
| | プロワークリーナー | 377247 |
| | ・プロワー機能とクリーナー機能の2in1 ・福祉用具のメンテナンスに ・風量3段階調節 (MAX風量55m/s) | |
| | パルスエクステリオル | 377212 |
| | ・手・足指に挟んで血液の酸素飽和度が測れます ・オプションプローブで新生児～小児の測定も可能 ・ソフトなオプションプローブで手指の形状に則した測定が可能 | |
| | 上腕式血圧計 | 377224 |
| | ・お求めやすい血圧計 ・静かな作動音 ・カフのソフトな装着感 | |

| ブースNo 11 | エボリューションテクノロジーズ(株) カナダーの老舗歩行器メーカーです | |
|-------------|---|--------|
| | エクスプレッソノ | 352307 |
| | スタイリッシュなデザインに抜群の安定性と 耐久性、使いやすさにもこだわった一品です 中央折り畳み式でケーブルフリー | |
| NO IMAGE | トリリウムミニ | 352301 |
| | 快適な歩行を支える耐久性と安定性を実現 軽量20cm車輪により滑らかな歩行 厚み3.5cmの快適な座席クッション | |
| | ジャパンベースモデル | 352302 |
| | 日本の使用者様用に開発した軽量と安全性を 兼ね備えた歩行器です。 ハンドル高さ調節やメンテナンスも簡単です | |

| ブースNo 15 | カルバオン(株) | |
|-------------|---|--------|
| | emigo III | 380341 |
| | ティルト＆リクライニング、背もたれジョイント、体幹パッド、 レッグサポートを調節する事で生活シーンに合わせた 楽な姿勢を取ることが可能。円背対応可能。 | |
| | 楽歩Basic | 380293 |
| | 自由自在な調節機能を搭載し、残存機能を活用した 足漕ぎ、ティルト・リクライニングを活用した自走、 介助型での用途まで、利用者の自立をサポート。 | |
| NO IMAGE | neo-NOPPO | 380256 |
| | 普段は歩行車として歩行のサポートを。 疲れたたら椅子として前後どちらからでも座れます。 緊急時は介助型の車椅子として使用可能。 | |

| ブースNo 12 | 株エムアンドティー BCP対策に！ コンパクトで保管に便利 | |
|-------------|--|--------|
| | セーフティートイレBCP100 | 134201 |
| | 災害時のBCP対策や介護排泄処理に便利な日本製簡易トイレ 日本製ハイグレード抗菌・消臭凝固剤を使用し15年の長期保存可能 15年の長期保存、コンパクトモデル | |
| NO IMAGE | セーフティートイレnanoS200 | 134202 |
| | 緊急時、非常時、アウトドアに持つて安心！ 手のひらサイズ携帯トイレ200個入り 安心の日本製 | |
| NO IMAGE | 楽ちんポイっCARE TOILET 30 | 134205 |
| | 固めてポイっと捨てるだけ！ボータブルトイレ用凝固剤タイプ処理袋 バケツ洗い不要で衛生的 大型消臭抗菌袋「Magical Guard」付き、安心の日本製 | |

| ブースNo 16 | 株カワムラサイクル | |
|-------------|--|--------|
| | モダンリッチスタイルKMD-R12 | 524795 |
| | ・新機構 スラリック機構によりリクライニングのみで ズレにくく、安定した座位を保てます。 ・リクライニング角度 145° により移乗動作が楽に 行えます。 ・全幅55cmのコンパクト設計 | |
| | ストーンKW-LS | 524812 |
| | ・サイズ M・L 2つからお選びいただけます ・Lサイズでは座面 40cmとゆったり座れます。 ・押手がダブルロック機構により、ガタつき少なく 安定した歩行が可能です。 ・デザイン性が高く、見た目にこだわる方にお勧めです | |

※画像につきましてはカタログ掲載商品のみとなっています。

| | | |
|-------------|--|--------|
| ブースNo 17 | 川本産業(株) | |
| | マウスピュア | 136008 |
| 商品2 | 充実した製品ラインナップで口腔ケアをトータルサポートします。 デリケートなお口のための製品だから、安全・安心の品質にこだわっています。 | |

| | | |
|-------------|---|--------|
| ブースNo 21 | (株)ケーブ | |
| | ウェブリーマットレスCR-801 | 641779 |
| | 厚さ12cm 床ずれ防止のリバーシブルマットレス WEB構造が骨突出部位をキャッチ！ | |
| | エニモシリーズ | 641738 |
| | 簡単に使える 姿勢が崩れにくいユニーク設計 少ない数のクッションでポジショニングができる | |
| | アルトネV2 | 641788 |
| | 厚さ5, 5cm どの向きでも使える設置方向フリーデザイン お手入れ簡単な防水・清拭タイプのカバー | |

| | | |
|-------------|---------|--------|
| ブースNo 18 | (有)キタガワ | |
| NO IMAGE | スーパー脱臭 | 039460 |

お部屋に充満するアンモニア臭から解放。不快臭を元から分解消臭！臭い戻り一切なし。成分(消臭効果)を特殊な技術で組み合わせたスプレーです。様々な悪臭の発生源を分解し無臭化させます。アンモニア臭や脂肪酸等の異なった成分の悪臭にもその効果を発揮します。且つ除菌効果にも優れ、大腸菌を始めとする雑菌類の繁殖も防ぎます。

| | | |
|-------------|--|--------|
| ブースNo 22 | (株)幸和製作所 | |
| | 「今はまだない、シニアライフを。」 | |
| | ジスタシリーズ | 307384 |
| | 駐車ブレーキ操作が必要ない歩行車 抑速ブレーキが付いた『ジスタR』 大柄な方でも使いやすい『ジスタワイド』 ワイドサイズで抑速ブレーキが付いた『ジスタワイドR』 があらたに加わりより選びやすくなりました！ | |
| | ユニプラスシリーズ | 307381 |
| | 簡単折り畳みとデザイン性の高さで好評の 『ユニプラスコンパクトシャワーチェア』と 『ユニプラスミドルシャワーチェア』がリニューアル！ 使い勝手はそのままに、軽量化してより扱いやすくなりました。 | |

| | | |
|-------------|--|--------|
| ブースNo 19 | グローバル産業(株) ぜひラテックスフォームをご体感ください | |
| NO IMAGE | ドクターケアDXマットレス清拭タイプ | 387041 |
| | 品番: 910R DC-HPDX-910R 正反発の高い体圧分散性と動きやすさで床ずれを予防し、汚れても簡単にメンテナンスができる清拭カバーを採用した床ずれ防止用マットレスです。 | |

| | | |
|----------|--|--------|
| NO IMAGE | Dr.CareピローVS | 387084 |
| | 品番: 075 VS-P-075 優れた体圧分散性や通気性で最高の眠り心地を実現するとともに100%天然ラテックスのもつ「天然殺菌」と抗菌・抗ウイルス効果のあるカバーを採用した衛生面に優れた枕です。 | |

| | | |
|-------------|---|--|
| ブースNo 23 | (株)コムラ製作所 | |
| 商品1 | 是非、試乗してください。 | |
| | 独立宣言ロードタイプ(仮称) | |
| | コンパクトタイプで超低座面の昇降座いすです。 工具なしで3分割が可能です。 2026年春発売予定です。 | |

| | | |
|----------|---|--------|
| NO IMAGE | 独立宣言ムーブDSMV | 552366 |
| | スムーズな移動性と超低座面の昇降座いすです。 上下昇降はバッテリー式の為、場所を選ばず利用可能。 工具なしで3分割が可能です。 | |

| | | |
|-------------|---|--------|
| ブースNo 20 | ケイ・ホスピア(株) | |
| | 楽スマ スリーベースR-101~103 | 391166 |
| | 最軽量多点杖は軽いだけじゃなくて歩行も軽やかに 。唯一無二の製品安全協会認証(SGマーク付)の 多点杖になります。 | |
| | 楽スマ スリーベースマックス | 391196 |
| | 適応身長幅142~184cm。屋外使用可能な多点杖 では珍しい高身長対応です。高身長の方だけでなく 安定感を求める方にも適しています。 | |
| | 愛杖 ポケットステッキPS-1.2.5.6 | 391165 |
| | 収納1本杖の常識を覆すスライド収納タイプ。 筋力や握力の弱い方や片手が上手く使えない方でも 収納できます。 | |

| | | |
|-------------|---|--------|
| ブースNo 24 | (有)サテライト | |
| | 「デモ機をご用意しています」 | |
| | ふくよく床置き式手すり 水回りにもってこい | 514035 |
| | 特徴1:キッチンシンク同種ステンレスで錆びにくい 特徴2:カビキラーも使える(すべり止めゴム含む全体) 特徴3:幅広ゴム付ベースを立て掛け、床・裏面も乾燥 用途:住改が困難、浴槽手すりがつけられない時など | |
| | 福浴 回転バスボード | 514001 |
| | 特徴:1回転板があるのでお尻の肉がよじれない 特徴2:着座で軽制動、回りすぎない 手すり位置可変 特徴3:他に樹脂製、座面だけのタイプも品揃え 用途:カーブ浴槽使用時、浴槽またぎが難しい方など | |

※画像につきましてはカタログ掲載商品のみとなっています。

| | |
|--|-------------------------------------|
| ブースNo | 株サナ |
| 25 | 驚きの消臭試験？ニオイ問題も解決！ |
|  | Noid Tolettaポータブル用消臭剤 665501 |
| 特徴1：コスパ抜群！超お得な100回分 | |
| 特徴2：使い勝手抜群のプッシュ式 | |
| 特徴3：確かな消臭力！ニオイ戻りもナシ | |
| 特徴4：ブルータイプ、クリアタイプどちらも対応 | |
| 特徴5：多くの施設で採用実績あり | |
|  | Noid Toletta空間衣類用消臭剤 665503 |
| 特徴1：介護の消臭これ1本！ | |
| 少ない噴霧回数でどこでも使える | |
| 特徴2：即効・予防・除菌！ | |
| 排泄臭・汗臭に確かな消臭力 | |
| 特徴3：繰り返しの使用で染み込み臭にも効果UP! | |

| | |
|---|----------------------------|
| ブースNo | 株島製作所 |
| 29 | ブースへのお立ち寄り心よりお待ちしております |
|  | シンフォニースリムBOX 317609 |
| ●横幅47.5cmのコンパクト歩行車 | |
| ●買い物カゴが載せられ、お買い物に便利 | |
| ●コンパクトながらバッグ容積約120Lと大容量 | |
|  | 四点可動式ぴったりくん 317610 |
| ●約490gの脚部可動可能の軽量四点杖 | |
| ●脚部の可動を1度刻みに0度～15度に変えられる | |
|  | カノン 317795 |
| ●横幅46cmのコンパクトシルバーカー | |
| ●買い物カゴが載せられるカゴ受け付き | |
| ●座面が前・後にたたおせる2Wayで荷物出し入れに便利 | |

| | |
|--|------------------------------|
| ブースNo | シーホネンス株 |
| 26 | |
|  | 特殊寝台 Emi 611755 |
| 特徴 ベッド上で前向き目線に | |
| 背上げ時の前ずれを軽減し、快適な座位保持に | |
| NO IMAGE | 上肢サポート 笑テーブル 611787 |
| 特徴 自分で食べる喜びによるQOL向上 | |
| 肩や腕の重さを緩和することで自ら食べやすくなり | |
| 利用者自身が食べる喜びを得られます。 | |
| NO IMAGE | 足底サポート 笑フットレスト 611886 |
| 特徴 誰でも簡単に理想的な財姿勢を実現 | |
| 足底サポートする事で、下腹部に力が入り感覚部が | |
| 安定されるため、姿勢を安定的に保持できる。 | |

| | |
|---|--------------------------|
| ブースNo | シンエイテクノ株 |
| 30 | |
|  | ダイヤスロープライン 462062 |
| 硬質ゴム製滑り止め段差解消スロープ「ダイヤスロープ」の先に「イエローライン」を一体成型。 | |
| 薄暗くとってもスロープ位置をすばやく確認できる。 | |
|  | ダイヤスロープ10+ 462050 |
| ジョイント方式で勾配10度の緩やかな硬質ゴム製滑り止め段差解消スロープの幅を調節。 | |
| 本体部分の連続設置でスロープ幅は1m以上にも。 | |
|  | ダイヤストップマット 462909 |
| 表面は滑り止め・消臭・抗菌・遠赤外線効果があるゼオシーター、底面は滑り止めゴムマットの二重構造。 | |
| 滑りやすい畳でも安心！洗っても消臭効果は持続！ | |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| ブースNo | 株シコク |
| 27 | 特徴ある自社生産の福祉用具を展示します |
| NO IMAGE | BS桜2-1 633-321 407529 |
| 水平2段手すりはご利用者様にとって新しい選択肢。 | |
| 最大54cmの段差に対応可能なサイズですが | |
| 抜群の運搬性を併せ持つ手すりです。 | |
| NO IMAGE | BS小路 626-110 407328 |
| 狭小玄関にも設置可能なコンパクトタイプの手すり。 | |
| コンパクトでシンプルなデザインなので、屋内の | |
| 段差解消にも多数ご利用頂いております。 | |
| 商品3 | BSモア0アシストバー付 625-400 |
| シックな色合いをご好評のBSモアのオプション品に | |
| アシストバーが加わりました。BSモア0や00と | |
| 組み合わせれば低い位置に組付け可能。 | |

| | |
|---|---------------------------|
| ブースNo | 株シンエンス |
| 31 | |
|  | WheeMoイノーマ 385160 |
| 座幅42cmの自走式簡易形電動車いす。ノーバンクタイヤを採用し、日常使いでも安心！握りやすい伸縮式ブレーキで操作もスムーズ！ | |
|  | WheeMoトモニア 385161 |
| 座幅41cmの介助式簡易形電動車いす。ノーバンクタイヤで空気を入れる必要なし！伸縮式ブレーキは握りやすく確実に操作可能！ | |
|  | カーボンウォーカーII 385108 |
| カーボンファイバーで超軽量を実現！持ち上げる力が少ない方にも無理なくご使用いただけます。8段階の高さ調整で長身の方にも最適な高さでご使用いただけます。 | |

| | |
|--|-----------------------------------|
| ブースNo | 株シナノ |
| 28 | 1919年創業。「伝統のポール技術」と「信頼の品質」 |
|  | やわらGELグリップ4点杖 350263 |
| 軽い・強い・握りやすい・抜群の安定感・スタイリッシュで | |
| 今までなかった新しい4点杖。 | |
| 握った瞬間フィット感の良さを感じて頂けます！ | |
|  | やわらGELグリップ4点杖TYPE-U 350284 |
| 大好評やわらGELグリップ4点杖のNEWタイプが登場！ | |
| 手のひら全体で握れるグリップ形状で、しっかり荷重を | |
| かけて歩く人にオススメです。順手逆手OK。 | |
|  | しっかり2本杖 350285 |
| 業界初ウォーキングサポート用品でSG規格取得。 | |
| 1本あたりの耐荷重はなんと69kg。介護・リハビリ用として | |
| しっかりとした強度と安心感をプラス！ | |

| | |
|---|----------------------|
| ブースNo | 新光産業株 |
| 32 | |
|  | シュピールX 772148 |
| 特徴①最先端のテクノロジーで、狭くて急な階段 | |
| にも設置可能な階段昇降機 | |
| 特徴②内回り、外回りに設置可能 | |
| 特徴③最大傾斜70度まで設置可能 | |
| 特徴④下階のレール出幅が約180mm。 | |
| 通行の妨げ軽減 | |
| 特徴⑤自動旋回水平システムにより階段状況に | |
| 合わせてプログラム | |
| 用途: 階段の登り降りが困難な方 | |
| エレベーターを設置検討の方 | |

※画像につきましてはカタログ掲載商品のみとなっています。

| | |
|--|---|
| ブースNo | 株総合サービス |
| 33 | 商品サンプル準備しております |
|  | ワンズケアトイレ処理袋 467022 |
| | 特徴1 袋とシートが一体化したポータブルトイレ用のト イレ処理袋。バケツに被せるだけで簡単に使える。 |
| | 特徴2 吸尿量はそれぞれ尿4~6回 6回~8回 |
|  | ワンズケアトイレ処理袋(介護防災兼用) 467001 |
| | 特徴1 袋とシートが一体化したトイレ処理袋。ポータブルトイレから断水時の洋式便器まで被せられる。 |
| | 特徴2 袋のサイズはポータブル専用より大きい |
|  | 導尿バック用カバーⅡ 467089 |
| | 特徴1 抗菌・消臭効果のある生地(天然繊維に電子線 グラフト重合処理 クラボウ「EBRIC®」)使用 |
| | 特徴2 洗濯しても効果が続く |

| | |
|---|---|
| ブースNo | 田村駒(株) |
| 37 | ホームナースBA4マットレス 662119 |
|  | 抜群の通気性と耐圧分散性を両立させた プレスエアー®の新定番モデル。 |
| | 耐熱性があり洗浄・熱乾燥機も使用できます。 |
|  | 電動折りたたみベッドSTKD1 662122 |
| | 電動折りたたみベッドで再軽量クラス。 軽々と折り畳みができ、収納時のスペース最小限。 介護保険適用前の利用者様にもお勧めです。 |
|  | ペットボトルオープナーGR85K 841661 |
| | あらゆるサイズのペットボトルに対応。 握力が低下した方でもワンプッシュで力要らず ボトル蓋が開けられます。 |

| | |
|--|---|
| ブースNo | タイカ |
| 34 | ブースにてお待ちしております。 |
|  | アルファプラネオート 664166 |
| | 業界初の自動体位変換付静止型マットレスです。 静止型マットレスの快適性・安定性をそのままに。 療養者のADL維持と介護負担の軽減を目指した マットレスです。 |
| 商品2 | アルファプラスクっとアクティブ |
| | PT、OTが考えたマットレス 動きやすさに加え、端座位からの立ち上がり動作を 補助する機能をプラス。 体圧分散性能も兼ね備えたリバーシブルマットレス |

| | |
|---|--|
| ブースNo | TPR(株) |
| 38 | 「デモ機貸出のご相談承ります。」 |
|  | CoRoMoCo® 180601 『生成AI搭載コミュニケーションサポートロボット』 ・口の中にある心拍センサと右目のカメラによって 利用者様の感情を推定します。 ・生成AIを搭載しており、CoRoMoCo®が柔軟に 利用者様と会話を行います。 ・シナリオによる会話機能で、CoRoMoCo®が スケジュールに沿った声掛けを行います。 ・利用者のセンサ情報と表情情報、感情および会話した 内容を、クラウドで管理します。 ※心拍測定値は、いかなる病気、症状、障害、または異常な身体 状態を診断、治療、軽減、又は予防するものでなく、参考値です。 |

| | |
|--|--|
| ブースNo | タカノ(株) |
| 35 | タカノクッションMOLA 547344 |
|  | 独自の3D形状のモールドウレタンとラテックスが 優しく姿勢をサポート。スリム・フラット・コンターと 3タイプで、クッションのお悩みを網羅します。 |
|  | タカノクッションR・wipeR 547171 車いす用クッションの定番！硬さの異なるウレタン フォームを組み合わせ、体圧分散と快適な座り心地に。 形状が豊富なRと、防水清拭可能なwipeRをご用意 |
|  | のせかえくんシリーズ 547337 ティルトリクライニング等の車いすへの移乗をサポート 蛇腹タイプの「のせかえくんスライド」と取っ手が多い 「のせかえくん」。ニーズに合わせて選択できます |

| | |
|--------------|--|
| ブースNo | DIPPERホクメイ(株) |
| 39 | より深いベストポジ提案してみませんか？ |
| 商品1 | スリーポイント手すり 握る位置への視線誘導と動作の再現性を高め、 離床に向けた機能回復訓練を行うための手すり です。 |
| | トリプル手すり 777482 高い位置且つ複数支持ができることで、安全で 確実な動作の確保ができます。下肢筋力の虚弱な ユーザーに効果的です。 |
| | ティルト手すり 777481 関節可動域制限や立位保持、ブッシュアップに 引き込み動作など、ユーザーの個別性に合わせた 角度調整が可能な手すりです。 |

| | |
|--|---|
| ブースNo | 竹虎 |
| 36 | 衣類、杖、歩行器等、各種展示をしております |
|  | ハッピーⅢ・ミニ／抑速2 920686 ・ハッピーシリーズ初！ 折りたたみ時自立可能 ・バッグを布製に変更、取り付けたまま折りたたみ可 ・ハッピーⅢに4段階調節の抑速ブレーキ搭載 |
|  | バンブーステッキ シリーズ 920520 ・握りやすさとフィット感を追求した2つのグリップ ・単点杖・多点杖・折りたたみ杖と用途に合わせて 使用できるバンブーステッキのシリーズ化 |
| 商品3 | 転倒予防グリップシューズ ベストセラーの転倒予防シューズに、靴底全体で 床をグリップする新商品が登場。 つま先付き・つま先無しの2種類 |

| | |
|--------------|---|
| ブースNo | テクノスジャパン |
| 40 | eライブ 824625 はやい・あんしん・かんたんな見守りシステム 離床センサーメーカーとして培ってきた技術で、起き 上がりを最短0.5秒のはやさでお知らせ！ また、カメラで入居者の様子がいつでも確認できる ので、スタッフの少ない夜勤帯も安心です。 センサーとカメラの構成で、操作はとてもシンプル。 どなたでもすぐに使いこなしていただけます！ 転倒転落対策・スタッフの業務負担軽減に、お役に たてる見守りシステムです。 |

※画像につきましてはカタログ掲載商品のみとなっています。

| | |
|--|--|
| ブースNo | 徳武産業(株) |
| 41 | 新商品を中心に、ご案内します。 |
|  | オープンウイング 201518 介護靴っぽくないデザイン。前後のベルトでフィット感抜群。ベルト2本を開けば、即フルオープンで足入れ楽々。インソール付きで他のインソールと互換可能。3Eのみだが、インソールを外して簡易装具にもお勧め。 |
|  | ワイドベルトふわり 201520 ルームシューズ初の左右ワイヤー違い可能。3~5E用と7~9E用の2タイプから選択可。底の滑り止めは前後2か所に装備。ベルトとかかとには、扱い易いループを装備。外観はワイドベルトの優しいデザイン。 |
|  | ダブルマジックⅢストレッチ 201519 前足部に伸縮性を備えたタイプが、ダブルマジックⅢに仲間入り。3E、5E、7Eまで展開。外反母趾の方にもお勧め。柔かそうに見えるだけのダブルマジックⅡよりも断然柔かいダブルマジックⅢストレッチへ切替促進。 |

| | |
|---|--|
| ブースNo | (株)日本健康美容開発 |
| 45 | ゲルクリームは試供品を配布しております ナチュレルSPゲルクリームPLUS 162101 低刺激タイプのオールインワンゲル フェイスケアだけでなく全身の乾燥対策におススメ 年齢や性別に関わらずご使用いただけます |
|  | ヴィスコフロート低反発クッション 146102 低反発シートクッション ライトブルー(146102) 低反発ウェーブクッション ライトブルー(146101) 購入向け車いす用クッション(TAISコード取得済み) |
|  | ヴィスコフロート円座クッション 146100 低反発ウレタンフォームでしっかり支えます 患部に痛みがある方、産後ケアにおススメです 撥水・制菌カバータイプ |

| | |
|--|---|
| ブースNo | ナカバヤシ(株) |
| 42 | 全てのチャイムをお試しいただけます。 |
|  | 液晶ディスプレイセンサーチャイムセット 472198 シリーズ初！明るさに反応するセンサー送信機。 インターホンや電話機等の液晶ディスプレイに貼りつける だけで、気づかない来客や着信音を、音と光でお知らせ。 |
|  | おうちでコール2 472138 防雨形ボタン×2個と、6力所分けて表示できる受信機の セット。6色の光で、呼ばれた場所が一目でわかります。 必要なだけ増設可能なので安心。 |

| | |
|---|--|
| ブースNo | 日本セイフティー(株) |
| 46 | 日常介護も非常時もラップ式トイレにお任せ！ ラップポン・オープ2 自動ラップ 469141 介護保険限度額内で購入できる自動ラップと言えば？の ラップポン・オープが2026年1月に機能をリニューアル。 処理時間短縮や待望のフィルム使用回数カウント機能 搭載で、ますます使いやすくなります！ |
|  | ラップポン PF-1 469087 非常事態が発生した時、安全なトイレの有無が施設・ 事業所内の衛生環境を左右します。 職員の身体を守ることは利用者の安全確保に繋がります。 災害や感染症対策に、ラップポンPF-1を。 |

| | |
|--|---|
| ブースNo | 新倉計量器(株) |
| 43 | 雨の日対策品「傘ぽん」デモ機体験可能です。 |
|  | 傘ぽんスリムタイプ(KP-19NH) 128902 簡単に素早く、片手で、濡れた傘にかさ袋を装着。 錆びにくいステンレスを使用。電源が不要。 折りたたみ傘用かさ袋ホルダーも標準装備。 |
|  | 長傘専用かさ袋4000枚 128906 落下防止帯があるから傘から抜け落ちにくい。 ポリエチレン製なので、燃焼時に有害物質は 発生しません。バイオマスタイプもございます。 |

| | |
|---|--|
| ブースNo | (株)ネオテックス |
| 47 | デモ機 すぐに発送いたします。 ハニカムジェルクッションコンタータイプ 917201 ハニカム構造のジェル素材を使用した車椅子用クッション。 ウレタンとジェルを組み合わせた大変座り心地のよい クッションです。 耐久性にも優れ、褥瘡予防にも効果的な商品です。 |
|  | ハニカムジェルハンドグリップ 917101 拘縮改善用のハンドグリップ。 弾力性のあるジェル素材をオーガニックコットンでカバー しています。 通気性に優れ、お肌にも優しく、汚れても丸洗いが 可能となっております。 |

| | |
|--|---|
| ブースNo | 日晴金属(株) |
| 44 | 「デモ機たくさん用意しています」 |
|  | 運動器具「ゴロン」 182601 1. 今まで有るようで無かった、リハビリ用具です 通所・訪問リハでご活用いただいている。 2. 素手・素足でも滑る特殊な素材なので ベッド・お布団の上でもトレーニングができ 肩関節・座骨・股関節のリハビリに最適です。 3. トレーニング動画を参考に 利用者に適したトレーニングが可能です。 |

| | |
|--------------|--|
| ブースNo | ハカルプラス(株) |
| 48 | LoRa無線つながるシリーズ 273122 ・見通し1.5kmの長距離通信で施設にもおススメ ・簡単設定で使いやすい ・介護保険適用製品 |
| NO IMAGE | 徘徊キャッチ ・特定対象者の特定エリアへの侵入を検知 ・「あゆみ」のダブルマジックⅢとコラボ ・ベルトにタグを入れて使用します |
| 商品2 | コンセントコール ・配線工事が無い分、すぐに使えます ・独自の技術で安定通信<ハイブリッド通信> ・シンプルな構成で低価格 |

※画像につきましてはカタログ掲載商品のみとなっています。

| | | |
|-------------|--|--------|
| ブースNo 49 | 白元アース株 | |
| | バスキング 8kg | 169189 |
| |  <ul style="list-style-type: none"> ・7種の香りで日替わり入浴が楽しめます ・香りを楽しむことでリラックスができます、 ・レクレーションの一貫で楽しめます ・香り見本を用意していますので、ぜひお試しください | |
| | オドスパットP5-L | 169116 |
| |  <ul style="list-style-type: none"> ・ポータブルトイレ用の消臭・除菌剤です ・使い過ぎが防止できる、プッシュポンプ式です ・徹底的に手間、スペースを削減し、使用回数多く、無駄に使用しないので経済的です ・使用時に余分なニオイが部屋に広がりません | |

| | | |
|-------------|---|--------|
| ブースNo 53 | パラマウントベッド株 | |
| NO IMAGE | 楽匠フィットシリーズKQ-C632C | 647921 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・液晶タッチパネル付き手元スイッチ 表示するボタンをカスタマイズすることができます。 また、登録した呼び出しメッセージとメロディをベッド操作アプリに通知することもできます。 ・フィットラインボトム <p>背あげ時の身体のずれを軽減するために、ボトムの形状が進化 骨盤の立った動きやすい姿勢に移行できます。</p> <p>・視界が広がるパノラマタイプ</p> <p>フットボードをなくしたパノラマタイプが登場。</p> <p>ベッドからの視界が広がり、ご家族との会話もしやすくなります。</p> | |

| | | |
|-------------|-------------------------|--------|
| ブースNo 50 | 白十字株 | |
| | オーバーナイト男性用 | 929140 |
| | 男性器を包み込んでモレを防止 | |
| | 高吸収テープ | 929267 |
| | パッド無し。これ1枚で安心快適 | |
| | ストロング(フレースケア) | 929045 |
| | 特徴1素肌と同じ弱酸性素材で、お肌を尿から守る | |
| | 特徴2あて方らくらく設計でモレを防止 | |
| | 特徴3あてやすくお肌も快適な高機能パッド | |

| | | |
|-------------|--|--------|
| ブースNo 54 | ピジョンタヒラ株 | |
| | ラクレストPR-2100B | 682701 |
| | 座位保持できない方の姿勢を工具なしで、車いすが変形して長時間サポート。新たにオプションとして、まる洗いクッション新発売 | |
| | ミールキャッチ | 682672 |
| | お手持ちの食器に取り付けるだけで、食べ物をこぼしにくく、くいやすくすることで、しっかりと栄養を身体に取り入れて頂けます。 | |
| | とろみ汚スルッと泡スプレー | 682686 |
| | こびり付いたとろみの汚れを、酵素のパワーでスルッと落とす、泡タイプのとろみ専用の食器洗剤です。植物性洗浄成分で手にも優しいです。 | |

| | | |
|-------------|--|--------|
| ブースNo 51 | パナソニックエイジフリー株 | |
| | 歩行サポート手すりスマート | 451879 |
| |  <ul style="list-style-type: none"> ・伸縮幅が10cm→25cmになり対応力アップ！！ ・それにより設置時間も短縮。 | |
| | くらしサポート歩行器スマート(買物用)スリム | 471853 |
| |  <ul style="list-style-type: none"> ・カゴ位置高めで、買い物らくらく。 ・重心が体に近く操作性○ | |
| | スマート(トイレ用) | 471524 |
| |  <ul style="list-style-type: none"> ・お手入れらくらく。ベースカバー(消臭剤入り) | |

| | | |
|-------------|---|--------|
| ブースNo 55 | 株ファイン | |
| | トロミナール | 792101 |
| | おいしさそのままに、バランスよくとろみ付けができます。スタンダードタイプ・パワータイプ・コスト最重視タイプの3種類ございます♪ | |
| | おかゆナール | 792169 |
| | お湯に溶かすだけで、簡単に離水しないおかゆゼリーが作れます！国産米粉を使っています。 | |
| | ゲンキアップナール | 792164 |
| | 栄養不足を補う栄養補給パウダーです。MCTオイルを使用しています。お食事に混ぜてカロリーアップ！ | |

| | | |
|-------------|---|--------|
| ブースNo 52 | ハビックス株 | |
| | 不織布メーカーだから出来る高機能製品 | |
| | トイレに流せる超厚手おしりふき | 776701 |
| |  <p>超厚手タイプで、1枚でしっかり拭き取れます！ 厚手タイプでも、圧倒的な水解性でトイレに詰まる心配がありません。</p> | |
| | 超保温ふんわりからだふき | 776702 |
| |  <p>厚手でたっぷり水分を含んでいるためしっかり拭けます。ホットウォーマー等で温めた後、温かさを長時間キープできます！</p> | |
| | ふわっとたっぷり吸水タオル | 776703 |
| |  <p>まるでタオルのようなふんわりと柔らかい肌触りの製品です。スポンジのような空間が多いシートだから、1枚でたっぷり水分を吸収できます！</p> | |

| | | |
|-------------|---|--|
| ブースNo 56 | (合)FANGOW | |
| | 福祉用具の革命に本気で取り組んでいます！ | |
| |  <p>バイエーカー カーボン・ウルトラライト GOOD DESIGN AWARD 2025 グッドデザイン賞</p> <p>デンマーク生まれ、世界の歩行器市場を席巻する 新時代の歩行器 "byACRE(バイエーカー)" ウェルファン福祉用具便利帳に初登場！</p> <p>☆ 世界最軽量4.8キロ ☆ 強靭、それでいてしなやかなカーボンフレーム ☆ 歩行姿勢を補正するエルゴノミック・ハンドル あえてTAISコードを取得せず、販売のみで勝負する 話題の歩行器バイエーカーを、是非とも体験ください。</p> | |

※画像につきましてはカタログ掲載商品のみとなっています。

| | | |
|-------------|---|--------|
| ブースNo 57 | ㈱プラツツ | |
| | ミオレットⅢネクスト | 607757 |
| | 大ヒット商品"ミオレットⅢ"が進化しました。 手元スイッチがデジタル表記となり、高さ・角度が 一目でわかるようになりました。 "ミオレットⅢ"のいいところはすべてそのままで、 さらに使い勝手が向上しました。 | |

| | | |
|-------------|----------------------------|--------|
| ブースNo 61 | ㈱松永製作所 | |
| | 是非松永のブースで車椅子の座り心地を体感ください | |
| | ネクスト2アジャストNEXT2-51B | 525711 |

| | | |
|-------------|----------------------|--------|
| ブースNo 58 | ㈱ベジタルアドバンス | |
| | 災害時こそ必要な健康管理！ | |
| | ライフスープ(70食入り) | 441201 |



避難生活に足りなかったのは『栄養』でした。
ライフスープは、非常時・災害時でも被災者の栄養バランスを整え、健康維持を目的とした、5年間保存可能な粉末スープタイプの栄養補助食品です。
1食分で1日に必要なビタミン11種類、ミネラル2種類、食物繊維等の栄養のほとんどが摂れるため、避難生活での栄養食として最適です。
アレルギー特定原材料等28品目不使用、お水でも溶けやすい「野菜コンソメ味」の粉末スープのため、お子様から高齢者まで「安心して、美味しく栄養を摂る」ことができます。

| | | |
|-------------|-------------------|--------|
| ブースNo 62 | マツ六㈱ | |
| | デモ機、事例集配布します。 | |
| NO IMAGE | たよレールSOTOE | 773664 |



外用置き型手摺
単品にて取扱い可能
連結数無限
連結手摺最大1600mm



たよレールUPDATE

上部平らな起き上がり特化手摺
高さ最小500mm
L型対応手摺

| | | |
|-------------|-----------------------|--------|
| ブースNo 59 | ㈱マキテック | |
| | 「デモ機ご準備しております」 | |
| NO IMAGE | コエルルーム(室内用) | 404639 |



全幅48cmのコンパクト設計の為、屋内での移動で便利です。段差スルー機能搭載で更に快適！
高さを変えても袋の位置は変わらず出し入れし易い！



人気のスルーン歩行車コエルに抑速ブレーキ付が新登場！歩行が安定しにくい方やハンドブレーキをかける事に苦労される方に最適！



ベッドの立ち上がりから面を使って方向転換ができるので目的の場所までに移動に便利です。
方向転換はもちろん、伝い歩きにも便利です！

| | | |
|-------------|-------------------|--------|
| ブースNo 63 | ㈱マモエル | |
| | 徘徊対策に特化した製品をご提供。 | |
| NO IMAGE | お出かけアラートDX | 220303 |



✓介護保険レンタル対象(認知症老人徘徊感知機器)
✓お出かけ端末はGPS対応で徘徊見守りも可能。
※同端末は専用靴うららかGPSウォークに収納可能。

マモエルGPS

✓高齢者でも見やすい専用Webサイトでは、
多人数での徘徊見守り(現在位置確認等)が可能。
✓SOSボタン・電池残量低下等をメールで自動通知。
✓簡単Web登録すぐ利用でき、海外でも確認可能。

うららかGPSウォーク

✓おでかけ端末やマモエルGPSを、靴底に収納し、
本人も抵抗感の少ない自然な見守りを実現。

※「なぜ靴なのか」はブースでご説明します。

| | | |
|-------------|------------------------------|--------|
| ブースNo 60 | マスコー製紙㈱ | |
| | サンプル準備しています。是非お試し下さい。 | |
| | シートタイプのトイレットペーパー | 925102 |



特長1. お体が不自由でもラクにとれる。
ポータブルトイレゴ使用の方に最適
特長2. 排泄介護、トイレ介助の際便利
体を支えたまま片手で取れる
特長3. 厚手、深いエンボスで使いやすい。
紙の節約にも繋がります。

| | | |
|-------------|----------------------|--------|
| ブースNo 64 | 丸菱工業㈱ | |
| | 自動車シートメーカーが開発したクッション | |
| NO IMAGE | パキュッとクッション | 485117 |



携帯型多用途クッション
無理なく利用者様の姿勢をサポート

Pop-upクッションWS

体圧分散に優れた車いす用クッション
防水タイプ、丸洗いタイプをラインナップに追加

腰座

床すわりに最適なクッション
正座する時の足首、膝の負担を少なくする

※画像につきましてはカタログ掲載商品のみとなっています。

| | | |
|---|-----------------|--------|
| ブースNo 65 | 株美和商事 | |
| NO IMAGE | 折りたたみシャワーチェア | 523115 |
| 特徴1:ゆったり背もたれ 特徴2:やわらかクッション 特徴3:握りやすい肘かけ | | |
| NO IMAGE | コンパクトバスチェアBC-01 | 523010 |
| 特徴1:狭い浴室でもすっきり 特徴2:やわらかクッション 特徴3:簡単に組み立てできます | | |
| 商品3 | 車いす、クッション | |
| ●スチール製車いす ●アルミ製車いす ●クッション3種類(高反発、低反発、エアー調整) もご用意しています | | |

| | | |
|--|------------------------|--------|
| ブースNo 69 | 山崎産業株 | |
|  | クリサボ YM-151L-ST | 275496 |
| 外出後の車いすのタイヤ掃除、大変じゃないですか? クリサボはそんなタイヤ掃除の負担を軽減してくれる商品です。介助者の方の負担軽減はもちろん、利用者の方にも出来る範囲で掃除に参加いただけます。 段差解消のスロープとしてもご使用いただけます。 障害者総合支援法:日常生活用具給付事業対象 | | |
| 商品2 | 床置き式手すり 楽起(らっきー)MTシリーズ | |

| | | |
|--|----------------|--------|
| ブースNo 66 | 森永乳業クリニコ株 | |
| 待望の新製品・栄養補助食品多数揃えています! | | |
|  | エンジョイハイカロクリミール | 163094 |
| 食事が食べられない等のお困りにおスメの栄養補助飲料です 【特徴1】栄養密度NO.1。125mlで300kcal摂取可能 【特徴2】高カロリーさを感じさせないさらっとした味わい | | |
|  | つるりんこQuickly | 163001 |
| 液体にとろみを付けるとろみ剤です。 【特徴1】発現が早い・透明感が高い・味が変わりづらい 【特徴2】ネーミング通りつるつとしたど越しです。 | | |
|  | エンジョイクリミール | 163005 |
| 食事が食べられない等のお困りにおスメの栄養補助飲料です 【特徴1】125mlで200kcal摂取可能!シードル乳酸菌配合 【特徴2】安心のロングセラー商品。選べる8種の味わい。 | | |

| | | |
|---|---------------|--------|
| ブースNo 70 | ユーバ産業株 | |
|  | スリムフィット(座面付き) | 374460 |
| リーチハンドルに切り替えて後方転倒 を防げる超軽量コンパクト設計です。 (ハンドルが180度回転します) | | |
|  | ニュースライドフィットEX | 374348 |

| | | |
|--|----------|--------|
| ブースNo 67 | 株モルテン | |
| NO IMAGE | スコープ | 631646 |
| エアマットレスは全自動運転の時代へ 次世代型のエアマットレスは、患者・入居者様への 最高のケアとケア従事者様の負担軽減を目的に 開発しました。 特徴:全自動運転+体圧可視化 | | |
| NO IMAGE | パワークッション | 631562 |
| 圧対策ができるクッションを使って お尻の痛みを軽減して快適に座って過ごせる 環境をつくりませんか? 特徴:体圧分散性能+圧切替による除圧性能 | | |

| | | |
|--|------------|--------|
| ブースNo 71 | 楽々健株 | |
| NO IMAGE | ラクウイング 自走式 | 368250 |
| 特徴1:コンパクトで軽量タイプの車椅子 特徴2:価格面でのメリット 特徴3:シェニールベルア素材でふんわりとした座り心地 | | |
| NO IMAGE | 楽浴 ケリー・パッド | 368235 |

| | | |
|--|------------|--------|
| ブースNo 68 | 矢崎化工株 | |
|  | たちあっぷサムリング | 733794 |
| ・ベースがコンパクトになり廊下やトイレに置きやすい ・ベースがスロープ形状になりつまづきにくい ・インテリアになじむおしゃれなデザイン | | |
| 商品2 | NEXTAIL | |
| ・最大取付スパン1500mm ・スキップディンプルで安全な歩行をサポート ・新色追加で6色 | | |
| 商品3 | フォーアクセスのこ | |
| ・リニューアルしてお求めやすい価格に ・天板形状がかわりました | | |

※画像につきましてはカタログ掲載商品のみとなっています。